

Zubehör



## Zubehör softliQ

*Für individuelle Anforderungen*

grünbeck

# Flexible Positionierung

## Anschlusswinkel

- bei geringen Platzverhältnissen im Raum
- Anschlusschläuche verlaufen näher an der Anlage
- Anlage steht dadurch enger an der Wand
- für softliQ:MD32, softliQ:MD12i, softliQ:PB20, softliQ:EB30



Bestell-Nr. 187 865

## Wandkonsole softliQ:SD

- bei geringer Stellfläche am Boden
- bei höher liegenden Wasserleitungen und Kanalanschlüssen
- bietet zusätzlichen Lagerplatz unter der Anlage
- für Baureihe softliQ:SD



Beispielabbildung mit softliQ:SD  
und Regeneriersalz-Vorrat

Bestell-Nr. 189000010000

# Kombination von Produkten

Weitere Informationen:



## Doppelverschraubung 1 1/4"

- zur direkten Verbindung von 1"-Filtern (pureliQ oder BOXER) mit Anschlussblock der Enthärtungsanlage
- zur direkten Verbindung von Sicherheitseinrichtung protectliQ:A und 1"-Filtern (pureliQ oder BOXER)
- für alle softliQ-Anlagen (außer softliQ:MD38)



Bestell-Nr. 115 334

## Einbau-Set softliQ

- platzsparender Einbau in 100 mm Einbaumaß des bestehenden Filters (Größe 1", z. B. BOXER X, pureliQ, FS-B)
- schneller und kostengünstiger Einbau einer Enthärtungsanlage ohne weiteren Rohrleitungsarbeiten



Bestell-Nr. 188 865

# Verlängerung und Kanalanschluss

## Verlängerungs-Sets

- Verlängerung vorhandener Anschlusschläuche
- lieferbar in 3 Größen
- Verlängerung um jeweils 80 cm



### Bestell-Nr.

**187 860e**

für Baureihe softliQ:SD (DN 22)

**187 660e**


für softliQ:MD32 (DN 25)

**187 680e**

für softliQ:MD38 (DN 32)

## Kanalanschluss

- Kanalanschluss DN 50 mit Siphon nach DIN EN 1717
- für Kleinenthärungsanlagen (softliQ)
- für Rückspülfilter (BOXER RX/RDX, pureliQ:R/RD, pureliQ:A/AD, MR/MRA)
- für Füllgruppen (thermaliQ:SB)
- für Systemtrenner
- inkl. wechselbarem Anschlussstück DN 50 für eine feste Anschlussverrohrung



**Bestell-Nr. 188 875**

# Geeignetes Wasser für jeden Anspruch

## Zusatz-Verschneideventil softliQ

- zur Erzeugung einer zweiten Verschnittgröße (z. B. für separate Leitung zur Küche)
- Montage zwischen Anschlussblock der Anlage und Anschlusschläuchen
- für alle softliQ-Anlagen (außer softliQ:MD38)



Bestell-Nr. 187 870

## Zusatz-Weichwasserabgang softliQ

- als 0° dH-Abgang
- Einbau zwischen Anschlussblock der Anlage und Anschlusschläuchen
- für Baureihe softliQ:SD



Bestell-Nr. 187 875

# Isolierung und Hygiene

## Isolier-Set softliQ:SD

- fachgerechte Isolierung der Anschlusstechnik nach DIN 1988-200:2012-05
- hygienischer Vorteil
- Stagnationswasser erwärmt sich weniger schnell auf Umgebungstemperatur
- Reduktion von Schwitzwasser, das aufgrund von Temperaturunterschied entsteht
- für Baureihe softliQ:SD



Bestell-Nr. 188 870

# WIR MACHEN DAS KLAR.

*Jan Delay x Grünbeck*



WERDE  
WASSER-  
WISSER!



**Das Zubehör für Enthärtungs-  
anlagen softliQ finden Sie auch  
im Katalog Haustechnik |  
Sanitär und Heizung.**



# grünbeck

Grünbeck  
Wasseraufbereitung GmbH  
Josef-Grünbeck-Straße 1  
89420 Höchstädt a. d. Donau

+49 9074 41-0

[info@gruenbeck.de](mailto:info@gruenbeck.de)  
[www.gruenbeck.de](http://www.gruenbeck.de)